



ADVANTEC

# Carbon-Schläuche

Type	Durchmesser bei 45° in mm	Gewicht ca. g / m	Steigungswinkel (Grad)	Fadenzahl	Garnfeinheit in tex
KB-4002	7	7	30 bis 60	32	70
KB-4011	8	2	30 bis 60	48	200
KB-4024	18	13	30 bis 60	32	400
KB-4023	18	27	45 bis 75	60	400
KB-4025	24	20	30 bis 60	48	400
KB-4003	25	10	30 bis 60	32	200
KB-4008	35	21	30 bis 60	100	200
KB-4016	55	29	30 bis 60	72	400
KB-4099	70	41	30 bis 60	100	400
KB-4019	120	58	30 bis 60	144	400
PB-4025	26	20	30 bis 60	48	400 C
					126 A
MB-4025	24	23	30 bis 60	48	400 C
					408 G

KB - .... = Schlauch aus Kohlenstoffasern

PB - .... = Schlauch aus Aramidfasern und Kohlenstoffasern

MB - .... = Schlauch aus Glasfasern und Kohlenstoffasern

C = Carbon

A = Aramid

G = Glas

