

Blockmaterial

Type	Farbton	Größe in mm	Dicke in mm	Volumen in dm ³
M 550	Braun	1500 x 500	50	37,5
M 900 polierbar, 2. Wahl	Grün	1000 x 500	50	25
M 550	Braun	Zuschnitt	50	
M 900 polierbar, 2. Wahl	Grün	Zuschnitt	50	

zur Herstellung von Urmodellen und Formen

Physikalische Werte:

	M 550	M 900
Farbton	Braun	Grün
Dichte	0,7 kg/l	1,1 kg/l
Biegefestigkeit DIN 53452	25 - 30 N/mm ²	90 N/mm ²
Schlagzähigkeit DIN 53453	6 - 7 KJ/m ²	31 KJ/m ²
Shorehärte DIN 53505	65	83
Wärmeformbeständigkeit ISO R 75 B	90°C	100°C
Farbton	M 550	M 900

