



ADVANTEC

# Hochtemperaturharz

	Type	Inhalt in kg
Harz	LY - 5210	1,00
Härter	HY - 932	0,50
Beschleuniger	DY - 060	0,02
Gebinde		1,52
MV	100 : 50 : 2	
Härtung	14 h bei 40°	2 h bei 60 °
Tempern	2 h bei 80°	2 h bei 200°
TZ	ca. 2 h (je nach Beschleunigerzugabe)	

Bei entsprechender Temperung ist ine Hitzebeständigkeit bis 200° erreichbar.